



Boucle magnétique portative



Quand l'accessibilité devient design...



- Design élégant
- Plug and Play
- Conforme à la norme EN-60118-4
- Conforme : CE, ROHS
- Fabriqué en France
- Utilisation :
 - Bureau
 - Accueil
 - Aéroport
 - Bureau de poste
 - Centre d'informations, etc



avitsam.fr

Opus Technologies, acteur mondial dans l'accessibilité auditive, lance la première solution hybride du marché : **Auraloop**.

Conçu pour l'accessibilité de tous, ce produit hybride intègre pour la première fois la **boucle magnétique** et le protocole **Auracast™**. Sur la base de cette nouvelle technologie, nous créons des fonctionnalités d'usages uniques répondant à l'ensemble des besoins sur les prochaines années. **Auraloop**, c'est l'avenir de l'accessibilité.

AURALOOP ET

Facilité d'utilisation

Approchez-vous du guichet d'accueil équipé d'une **AuraLoop**, connectez-vous au canal de diffusion et recevez l'audio dans l'appareil de votre choix qu'il soit équipé de la position « T » ou du protocole Auracast™ !

Transmission audio

AuraLoop assure une qualité sonore exceptionnelle, sans interférences ni latence. Que ce soit pour un accueil ou bien un point de vente, Aura Opus garantit que votre message est entendu avec une **clarté optimale**.

Accessibilité améliorée

Grâce à la technologie Auracast™, l'**AuraLoop** est compatible avec une large gamme de dispositifs. Vous pouvez ainsi recevoir l'audio dans vos **appareils auditifs**, votre **casque audio**, vos **écouteurs sans fil** ou bien votre **implant cochléaire** grâce à une transmission instantanée.

Sécurité et fiabilité

AuraLoop utilise des protocoles de sécurité avancés pour garantir la **confidentialité** et l'**intégrité des transmissions audio**. Vous pouvez partager vos informations en toute confiance ! La connexion s'effectue à l'aide d'un QR code accessible à proximité de l'accueil.



Quand l'accessibilité devient design...



Entrée audio	Prise microphone	1x Micro Jack 3,5 mm
	Entrée	1x entrée mono canal
Sortie audio	Prise combiné	1x Micro Jack 3,5 mm
	Puissance de sortie	3 dBm
Alimentation	Voltage / Courant	5-12V DC / 1,5 A
	Connecteur	Micro USB femelle
	Type de batterie	Lithium Ion 3,7 V / 4 000 mAh
	Autonomie	10 heures
	Temps de charge	4 heures
Connectivité et qualification	Connectivité #1	Auracast™ (Bluetooth 5.3)
	Connectivité #2	Boucle à Induction Magnétique
	Qualification	Bluetooth SIG
	Mise à jour	Sans fil via l'application AuraConnect
Caractéristiques techniques	Champ de portée de la boucle magnétique	3 m
	Champ de portée de l'Auracast™	30 m
	Mémoire embarquée	8 mo
Audio	Codec utilisé	LC3
	Fréquences d'échantillonnage	16 kHz pour une qualité standard Auracast™
	Cybersécurité	Flux audio chiffré LESECURE et protégé par mot de passe unique
	Connexion	Via QR code ou mot de passe
	Contrôle Automatique du Gain (AGC)	Oui
Caractéristiques produit	Dimensions	250 x 185 x 80 mm
	Poids	366 g
	Installation	Sur un comptoir ou un guichet d'accueil

avitsam.fr